

# マイクリーン BC-1



## ブースクリーナー

マイクリーンBC-1は、塗装ブース循環水中に少量加えることによって、塗料ミストをスラリー状にし、清掃を容易にするブースのメンテナンス用クリーナー（キラー剤）です。機器装置類の保守点検を軽減すると共に付着塗料の洗い流し効果も向上させます。

性	状	
	1. 外観	: 無色透明液体
	2. 臭気	: 無臭
	3. 比重	: 1.27 (代表値)
	4. pH	: 13以上
	5. 引火性	: なし

- 特 長
1. オーバーブースプレーペイントを非粘着化し、凝集させます。
  2. 非粘着化した塗料は、ポンプ、配管、ノズル等の目詰まりや邪魔板、壁面等への付着がなくなります。
  3. ウォーターカーテン型、ノーポンプ型等のすべての湿式ブースに適用できます。

- 使用 方 法
1. 基本初期投入量はブース水量の0.3~0.5%  
水量1m<sup>3</sup>ならば3~5kgを投入して下さい。
  2. 使用する塗料により泡立つことがあります。数分間循環を続けても泡が消えず作業に支障があるときはブース水1m<sup>3</sup>に対して白灯油を2~3 加えてください。
  3. pH値による濃度管理を行います。pH10.5より下がらない様にしてください。下がった場合は、液を追加投入し、pH10.5以上になるように調整してください。  
pHの測定はpHメーターが便利ですが、pH測定紙(アドバンテック東洋製UNIV試験紙)を用いても簡単に測定ができます。

荷 姿                      20Kg                      ポリエチレン内装石油缶入り



## 三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30  
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187  
東京(営) 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 8-7-20  
TEL 03-3371-3681(代) FAX 03-3366-1865  
名古屋(営) 〒454-0013 名古屋市中川区八熊 1-3-10  
TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790  
広島(駐) TEL 090-3357-9824

# マイクリーン BC-1

## 作業上の注意

- 本品は強アルカリ性液体です（医薬用外劇物該当、NaOH25%含有）から取扱には注意し、取り出す時はゴム手袋、保護メガネを着用してください
- 誤って皮膚に付着した場合は、汚染した衣服を取除き直ちに多量の水で洗い流した後、5～10%硫酸マグネシウム水溶液で洗浄してください。衣服は洗濯するまでは着用しないようにしてください
- 誤って目に入った場合は、15分間以上流水で洗い流してから2%ほう酸水で洗浄し、直ちに医師の手当を受けてください
- 装置類にアルミニウム等アルカリに弱い金属を使用している場合は本品の使用はさけてください
- 塗料の種類により、本品の効果が増減することがあります。そのような場合は予め少量の塗料で調べてから使用してください

## 関係法令

消防法	: 非危険物
労働安全衛生法による表示	: 非該当
有機溶剤中毒予防規則	: 非該当
毒物及び劇物取締法	: 医薬用外劇物 水酸化ナトリウム 25%
化学物質管理促進法	: 非該当
水質汚濁防止法	: 非該当
廃棄物の処理及び清掃に関する法律	: 特別管理産業廃棄物